

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273900 0,9
GTIN	4045197768087
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Largura da ranhura m (H13)	0,9 mm
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel	0,8 mm
Largura da aresta de corte w	0,95 mm
$t_{\text{máx.}}$	2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Raio do canto R	0,05 mm
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita
Tipo	HU9315
Ranhas conforme norma	DIN 472
Ranhas conforme norma	DIN 471
Número de trocas/cortes	3

Aplicação principal	N
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 280 mm/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Grafite	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		