

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273900 1,1 |
| GTIN | 4045197768100 |
| Classe de artigo | 21J |

Descrição técnica

| | |
|--|------------------------|
| para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel | 1 mm |
| Largura da aresta de corte w | 1,1 mm |
| $t_{\text{máx.}}$ | 2 mm |
| Largura da ranhura m (H13) | 1,1 mm |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Raio do canto R | 0,05 mm |
| Atribuição das pastilhas reversíveis | direita |
| Tipo | HU9315 |
| Ranuras conforme norma | DIN 472 |
| Ranuras conforme norma | DIN 471 |
| Número de trocas/cortes | 3 |

| | |
|---|--|
| Aplicação principal | N |
| Condição de corte | contínuo |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 70 - 280 mm/min |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|----------------------------|---------------------------|-------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| CuZn | condicionalmente adequado | | |
| Grafite | condicionalmente adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |
| seco | adequado | | |