

**Recartilha PM, BR 30°, Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/
divisão dos dentes: 15X4/0,6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	290181 15X4/0,6
GTIN	4030741157882
Classe de artigo	29I

Descrição**Modelo:**

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Instrução:

Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Divisão dos dentes	0,6
Largura do recartilhado b	4 mm
Ø do recartilhado d ₂	4 mm
Ø do recartilhado d ₁	15 mm
Modelo do recartilhado	BR 30°
para norma	DIN 82
Óleo de corte	PM
Tipo de produto	Serrilhador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		