



**Recartilha PM, BR 30°, Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/
divisão dos dentes: 25X8/1,0**



Dados do pedido

Número do pedido	290181 25X8/1,0
GTIN	4030741167195
Classe de artigo	29I

Descrição

Versão:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Divisão dos dentes	1
Largura do recartilhado b	8 mm
Ø do recartilhado d ₂	6 mm
Ø do recartilhado d ₁	25 mm
Modelo do recartilhado	BR 30°
para norma	DIN 82
Material de corte	PM

Tipo de produto

Serrilhador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		