



**Recartilha PM, BL 15°, Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/
divisão dos dentes: 15X4/0,8**



Dados do pedido

Número do pedido	290266 15X4/0,8
GTIN	4030741161544
Classe de artigo	29I

Descrição

Versão:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

- **Tamanho 21,5×5×8 adequado para ferramentas Quick.**
- **Outros tamanhos disponíveis a pedido.**

Descrição técnica

Ø do recartilhado d ₂	8 mm
Modelo do recartilhado	BL 15°
para norma	DIN 82
Material de corte	PM
Tipo de produto	Recartilha

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		