

**Recartilha PM, BR 15°, Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/
divisão dos dentes: 15X4/0,5mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 290271 15X4/0,5 |
| GTIN | 4030741249754 |
| Classe de artigo | 29I |

Descrição**Modelo:**

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Instrução:

- **Tamanho 21,5×5×8 adequado para ferramentas Quick.**
- **Outros tamanhos disponíveis a pedido.**

Descrição técnica

| | |
|----------------------------------|------------|
| Ø do recartilhado d ₂ | 8 mm |
| Modelo do recartilhado | BR 15° |
| para norma | DIN 82 |
| Óleo de corte | PM |
| Tipo de produto | Recartilha |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| máximo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| mínimo a molhado | condicionalmente adequado | | |