

**Recartilha PM, AA, Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes: 20X8/1,0mm****Dados do pedido**

Número do pedido	290161 20X8/1,0
GTIN	4030741161834
Classe de artigo	29I

**Descrição****Modelo:**

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

**Instrução:**

**Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.**

**Descrição técnica**

Divisão dos dentes	1
Largura do recartilhado b	8 mm
Ø do recartilhado d <sub>2</sub>	6 mm
Ø do recartilhado d <sub>1</sub>	20 mm
Modelo do recartilhado	AA
para norma	DIN 82
Óleo de corte	PM
Tipo de produto	Serrilhador

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		

## Acessórios

Conjunto de ferramentas de serrilhamento ECO Tipo 16	290050 16
Conjunto de ferramentas de serrilhamento ECO Tipo 20	290050 20