

**Recartilha PM, BL 30°, Ø do recartilhado d<sub>1</sub> × largura do recartilhado b/  
divisão dos dentes: 20X8/1,5****Dados do pedido**

Número do pedido	290176 20X8/1,5
GTIN	4030741204821
Classe de artigo	29I

**Descrição****Versão:**

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

**Nota:**

**Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.**

**Descrição técnica**

Ø do recartilhado d <sub>2</sub>	6 mm
Divisão dos dentes	1,5
Ø do recartilhado d <sub>1</sub>	20 mm
Largura do recartilhado b	8 mm
Modelo do recartilhado	BL 30°
para norma	DIN 82
Material de corte	PM

Tipo de produto

Serrilhador

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		