

**Recartilha PM, AA, Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes: 20X8/1,5****Dados do pedido**

Número do pedido	290161 20X8/1,5
GTIN	4030741175251
Classe de artigo	29I

Descrição**Versão:**

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Ø do recartilhado d ₂	6 mm
Ø do recartilhado d ₁	20 mm
Largura do recartilhado b	8 mm
Divisão dos dentes	1,5
Modelo do recartilhado	AA
para norma	DIN 82
Material de corte	PM

Tipo de produto

Serrilhador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		