

Broca escareadora de precisão, DIN 1835 A, Ø nominal D: 14,8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236677 14,8
GTIN	4045197769176
Classe de artigo	21S

Descrição**Utilização:**

Para perfurar furos pré-perfurados ou fundidos com o Ø nominal em combinação com bucha de aperto excêntrica n.º 236679.

Para pastilhas de corte reversíveis ISO padrão CC..0602.

Instrução:

O Ø a perfurar não pode ser inferior a Ø d_{min} .

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Ø mínimo d_{min} .	13,8 mm
Comprimento total L_{tot} .	120 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260142 HB725
Projeção L_1	28 mm
Faixa de ajuste com bucha de aperto excêntrica	14,5 - 15,3 mm
tamanho de casquilho excêntrico adequado n.º 236679	12
Número de arestas de corte Z	1
Ø nominal D	14,8
Ângulo da ponta	180 grau
Modelo da haste	DIN 1835 A
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,0

211750 1,0

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP

674252 7IP