

Broca escareadora de precisão, DIN 1835 A, Ø nominal D: 16,8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236677 16,8
GTIN	4045197769190
Classe de artigo	21S

Descrição**Utilização:**

Para perfurar furos pré-perfurados ou fundidos com o Ø nominal em combinação com bucha de aperto excêntrica n.º 236679.

Para pastilhas de corte reversíveis ISO padrão CC..0602.

Instrução:

O Ø a perfurar não pode ser inferior a Ø d_{min} .

Descrição técnica

Ø mínimo d_{min} .	15,8 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Projeção L_1	30 mm
Comprimento total L_{tot} .	133 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260142 HB725
Ø da haste D_s h6	16 mm
Faixa de ajuste com bucha de aperto excêntrica	16,5 - 17,3 mm
tamanho de casquilho excêntrico adequado n.º 236679	16
Número de arestas de corte Z	1
Ø nominal D	16,8
Ângulo da ponta	180 grau
Modelo da haste	DIN 1835 A
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2

211750 1,2