

**Broca escareadora de precisão, DIN 1835 A, Ø nominal D: 17,8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236677 17,8
GTIN	4045197769206
Classe de artigo	21S

**Descrição****Utilização:**

Para perfurar furos pré-perfurados ou fundidos com o Ø nominal em combinação com bucha de aperto excêntrica n.º 236679.

Para pastilhas de corte reversíveis ISO padrão CC..0602.

**Instrução:**

O Ø a perfurar não pode ser inferior a Ø  $d_{\min}$ .

**Descrição técnica**

Comprimento total $L_{\text{tot}}$	138 mm
Ø da haste $D_s$ h6	16 mm
Projeção $L_1$	31 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø mínimo $d_{\min}$	16,8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260142 HB725
Faixa de ajuste com bucha de aperto excêntrica	17,5 - 18,3 mm
tamanho de casquilho excêntrico adequado n.º 236679	16
Número de arestas de corte Z	1
Ø nominal D	17,8
Ângulo da ponta	180 grau
Modelo da haste	DIN 1835 A
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2

211750 1,2