

**Paquímetro digital ABS com pontas de medição, Faixa de medição: 300****Dados do pedido**

Número do pedido	415621 300
GTIN	4045197770288
Classe de artigo	42A

**Descrição****Versão:**

Paquímetro digital com **escala absoluta**, sem necessidade de repor a zeros. Grande ecrã digital de alto contraste. O sistema eletrónico desliga-se automaticamente após 5 minutos. Para ligar, basta pressionar. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. **Com caixa metálica robusta.**

**Material fornecido:**

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

**Descrição técnica**

Leitura comutável	mm/polegada
Leitura	0,0005 polegada
Calibração	A1
Leitura	0,01 mm
Ø da extensão de medição interior	10 mm
Comprimento do bico	90 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,04 mm

## Ficha de dados

Norma	ISO 13385
embalagem	caixa estável
Pontas de medição	sim
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

### **Produtos adequados**

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415621-300>