

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso para calço	259025 12
Garra, parafuso, mola	259035 7
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Largura funcional L ₄	40 mm
Tamanho da haste	32 mm
Tamanho da placa	19 mm
Calço	259031 36
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Código ISO do suporte	DCLNR/L 3232P19
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 36

259031 36

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20

Parafuso para calço 10 peças Tipo 2

259026 2

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500