

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 50/19mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Classe de artigo	21T

**Descrição****Modelo:**

Barras de mandrilar PCLNR 95° para pastilhas de corte reversíveis CN.

**Descrição técnica**

Comprimento total L	350 mm
Alavanca articulada	259015 13
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	63 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Tamanho da placa	19 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	48 mm
Parafuso alavanca	259018 13
Calço	259031 36
Desvio central L <sub>3</sub>	35 mm
Conjunto de molas	259044 7
Código ISO do suporte	A50U PCLNR/L19
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D <sub>s</sub>	50 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Calço Tipo 36	259031 36
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Conjunto de molas 10 peças Tipo 7	259044 7
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500