

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	12 mm
Tamanho da haste	16 mm
Código ISO do suporte	SCRCR/L 1616H12
Parafuso para calço	269013 5
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 16
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Comprimento total L	100 mm
Calço	269005 6
Largura funcional L <sub>4</sub>	17 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 16	269028 16
Calço Tipo 6	269005 6
Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500