

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 10/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260005 10/06
GTIN	4045197772565
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Código ISO do suporte	SCRCR/L 1010E06
Tamanho da placa	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Largura funcional L ₄	11 mm
Comprimento total L	70 mm
Tamanho da haste	10 mm
Comprimento da cabeça L ₁	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
