

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso para calço	269013 2
Código ISO do suporte	SCRCR/L 1616H09
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Largura funcional L ₄	17 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Calço	269005 1
Comprimento total L	100 mm
Tamanho da placa	9 mm
Tamanho da haste	16 mm
Comprimento da cabeça L ₁	15 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 1	269005 1
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500