

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	18 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Parafuso para calço	269013 2
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Comprimento total L	125 mm
Largura funcional L ₄	22 mm
Tamanho da haste	20 mm
Tamanho da placa	9 mm
Calço	269005 1
Código ISO do suporte	SCRRCR/L 2020K09
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 1	269005 1
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
