



## Dados do pedido

Número do pedido	813940 205
GTIN	
Classe de artigo	83F

## Descrição

### Modelo:

With ergonomic handle of thermoplastic elastomer. Jaw position 15°. Precision hardened, treated for protection against rust, and chrome-plated. Measurement scale in mm on the left hand side.

### Norma:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

## Descrição técnica

comprimento total	205 mm
comprimento total	8 polegada
tamanho máximo da chave	27 mm
Peso	300 g
Norma	ISO 6787
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	UNE 16532
Posição da boca	15 grau
Método de produção	temperado com precisão e com tratamento de proteção anticorrosão
Material	Liga de aço de alto desempenho
Superfície	cromado

não produz faíscas	não
Mordente reversível	não
Escala	sim
Função de roquete	não
Manga para punho	sim
Tipo de produto	Chave inglesa