

Porca em T com parafuso tensor, Largura da ranhura B/espessura de aperto S: 12/40mm



Dados do pedido

Número do pedido	360024 12/40
GTIN	2050001853936
Classe de artigo	310

Descrição

Modelo:

Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interior DIN912, classe de resistência 12.9. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e optimize a sua produção.

Descrição técnica

Comprimento do parafuso tensor	45 mm
Rosca M	M10
Largura da ranhura B	12 mm
Espessura de aperto S	40 mm

Série	ZeroClamp
Tipo de produto	Porca deslizante