



## Dados do pedido

Número do pedido	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Classe de artigo	28R

## Descrição

### Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

## Descrição técnica

Comprimento total $L_{tot}$	35 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
$\varnothing$ das lâminas $D_c$	25 mm
Parafuso para pastilha reversível	229917 (T15; 2,1 Nm)
Número de arestas de corte Z	3
Rosca de alojamento M	M12
Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 0904
Tamanho da pastilha reversível	09
#profundidade máxima de corte $a_{p,m\acute{a}x}$ #	1,5 mm
Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para $\alpha_{m\acute{a}x}$	9,3 mm

Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\min.}$	35 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\max.}$	1,55 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\max.}$	48 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia