



Dados do pedido

Número do pedido	221905 32/3L
GTIN	4056544199096
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229908 (T15; 3,1 Nm)
Rosca de alojamento M	M16
Comprimento total L_{tot}	43 mm
$\varnothing D_3$	11 mm
Tamanho da pastilha reversível	12
Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 1205
\varnothing das lâminas D_c	32 mm
Número de arestas de corte Z	3
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}$ #	2,5 mm
Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$	10,3 mm

Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\min.}$	43 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\max.}$	1,67 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\max.}$	62 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia