

Serra de esquadria e de meia-esquadria, Tipo: PS254L



Dados do pedido

Número do pedido	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Classe de artigo	07A

Descrição

Modelo:

Serra de esquadria e de meia-esquadria **com função de tração.**

- **Grande capacidade de corte até 305×90 mm com 90°.**
- **Laser de linha de corte integrado e iluminação LED do posto de trabalho para cortes precisos.**
- **Ajuste fino do ângulo de esquadria até 50° com bloqueio.**
- **Cabo de alimentação de 3 m.**
- **A aspiração de pó integrada retém 80% de todas as partículas de pó.**

Material fornecido:

Inclui dispositivo de aperto da peça de trabalho, mangueira de aspiração e cobertura, folha de serra de 48 dentes (\emptyset de folha de serra/ \emptyset de perfuração: 254/30 mm), ferramenta para troca de folha de serra.

Instrução:

Para folha de serra circular adequada, ver n.º 078227 e seguintes.

Descrição técnica

ângulo de inclinação máximo para a direita	-2 grau
ângulo de esquadria máximo para a esquerda	50 grau

Peso	19,5 kg
ângulo de inclinação máximo para a esquerda	47 grau
n.º máximo de rotações	4500 r,p,m,
Designação do fabricante	PS254L
ângulo de esquadria máximo para a direita	50 grau
Consumo energético	2000 W
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Serra

Acessórios

Folha de serra de MD, Ø 254×30 mm Diâmetro/número de dentes 254/Z80	078227 254/Z80
Mesa de trabalho para PS254L Tipo PSU1000	078240 PSU1000