

**CNMG 120404, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 440 m/min
Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 8 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Quebra-aperas	SM
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar