

CNMG 120408, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	SG
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 375 m/min
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte a_p	1,5 - 8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar