

CNMG 160612, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250336 HB7010-1
GTIN	4045197779724
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 375 m/min
Profundidade de corte a_p	1,5 - 8 mm
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Tipo	HB7010-1
Quebra-aperas	SG
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	1,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear