

**CNMG 190624, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 8 mm
Raio do canto	2,4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 375 m/min
Condição de corte	contínuo
Avanço $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Quebra-aperas	SG
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 190624
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar