

**CNMM 120408, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Quebra-aperas	SR
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 375 m/min
Profundidade de corte $a_p$	2 - 10 mm
Tipo	HB7010-1
Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 120408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar