

**DNMG 150608, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 250762 HB7010-1 |
| GTIN             | 4045197779892   |
| Classe de artigo | 21G             |

**Descrição técnica**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Aplicação principal                           | P                      |
| Tipo  | HB7010-1               |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,5 - 5 mm             |
| Raio do canto                                 | 0,8 mm                 |
| Avanço $f$                                    | 0,2 - 0,5 mm/U         |
| Condição de corte                             | contínuo               |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 120 - 440 m/min        |
| Quebra-aperas                                 | SM                     |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte                                 | HM                     |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | DNMG 150608            |
| Número de trocas/cortes                       | 4                      |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tolerância      | M  |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |