

**DNMG 150612, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	HB7010-1
Avanço $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SG
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 375 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear