

**KNUX 160410R, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 440 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Raio do canto	1 mm
Quebra-aperas	SM
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Tipo	HB7010-1
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	2,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	KNUX 160410R
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

