


SNMG 120408, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Tipo	HB7010-1
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Quebra-aparas	SM
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear