

SNMG 150616, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251332 HB7010-1
GTIN	4045197780133
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 375 m/min
Raio do canto	1,6 mm
Profundidade de corte a_p	1,5 - 9 mm
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Quebra-aparas	SG
Avanço f	0,25 - 0,8 mm/U
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 150616
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar