

**CC.T 09T304, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260150 HB7010-1
GTIN	4045197780478
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 440 m/min
Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HB7010-1
Quebra-aperas	SM
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar