

DC.T 11T304, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260359 HB7010-1
GTIN	4045197780546
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HB7010-1
Quebra-aperas	SS
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar