

DC.T 11T308, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260361 HB7010-1
GTIN	4045197780553
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7010-1
Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SS
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar