

DC.T 11T304, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Tipo	HB7010-1
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aperas	SM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar