

**SC.T 120408, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260766 HB7010-1
GTIN	4045197780669
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 440 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7010-1
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aparas	SM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 120408
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar