

TCMT 110202, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260950 HB7010-1
GTIN	4045197780676
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	HB7010-1
Quebra-aperas	SS
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 110202
Número de trocas/cortes	3

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar