

VC.T 110302, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	261364 HB7010-1
GTIN	4045197780829
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7010-1
Raio do canto	0,2 mm
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	SS
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 110302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar