

VC.T 160404, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7010-1
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicação principal	P
Quebra-apanas	SS
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar