



Dados do pedido

Número do pedido	706350 260
GTIN	
Classe de artigo	76B

Descrição

Modelo:

With quick lever actuation. No need to grasp for adjustment, can be used one-handed. Jaw serration additionally induction hardened for long working life. Teeth set opposite to the direction of rotation, for a better grip. Precise spacing due to laser-cut adjustment teeth. Handles dip coated.

For left-handed users.

Norma:

DIN ISO 8976

Descrição técnica

Largura de aperto para tubos	2 polegada
Largura de aperto para sextavado	50 mm
Punho	revestido por imersão
Norma	DIN ISO 8976
Modelo do mordente	temperado por indução
Material	Aço cromo-vanádio
não produz faíscas	não
Tipo de produto	Chave para tubos e canalização

