

Aspiradores húmidos e secos, Designação do fabricante: NT27ME**Dados do pedido**

Número do pedido	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Classe de artigo	07C

Descrição**Modelo:**

Potente **aspirador húmido e seco** multiusos com elevada capacidade de aspiração e design compacto, armazenamento de mangueira e suporte para acessórios no aparelho. **Desligamento automático** ao alcançar o nível de enchimento máximo do recipiente.

- **O filtro plissado permite aspirar a húmido e seco sem retirar o filtro.**
- **O sistema automático de limpeza de filtro Tact permite trabalhar sem interrupções com baixos custos de manutenção e uma longa vida útil do filtro.**
- **O interruptor rotativo central permite comutar confortavelmente entre os programas de aspiração.**
- **Aspirador multiusos móvel.**
- **Com recipiente de aço inoxidável e filtro de cartucho.**
- **Recipiente robusto de 27 l com amortecedor e rodas orientáveis.**

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção com cotovelo, tubo de sucção de metal 2x0,5 m, bico para pavimentos e fendas, filtro plissado plano ou de papel.

Instrução:

Para óleos e fluidos oleosos, usar o aspirador industrial n.º 078522.

Descrição técnica

Classe de pó – Aspirador	L
Largura nominal de ligação	35 mm
Altura	540 mm
Comprimento	420 mm
Consumo energético	1380 W
Comprimento do cabo	7,5 m
Peso	8,2 kg
Vácuo	200 mbar
Largura	420 mm
Ruído de trabalho	72 dB(A)
Designação do fabricante	NT 27/1 Me Adv *EU
Número de turbinas	1
Volume do recipiente	27 l
Comprimento da mangueira de sucção	2,5 m
Fluxo de ar	67 l/s
Sistema de filtragem	Filtro de cartucho
Particularidade	Recipiente em aço inoxidável, especialmente móvel
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Aspiradores húmidos e secos

Acessórios

Conjunto de sacos de filtro 5 peças indicado para tipo de aspirador NT27	072808 NT27
Bico tubular oblíquo de borracha Largura nominal de ligação DN35	078527 DN35
Filtro de cartucho indicado para tipo de aspirador NT27	072807 NT27
Bico para fendas estreito, 13 mm Largura nominal de ligação DN35	078528 DN35

