

Suporte para barra de mandrilar com ranhuras Forma E2, VDI 40, Furo d2 (H7): 10mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 319276 10 |
| GTIN | 4045197782441 |
| Classe de artigo | 31V |

Descrição

Modelo:

- **Envolvimento da barra de mandrilar, amortecendo assim as oscilações e evitando as vibrações.**
- **Refrigeração interior e exterior possível.**

A barra de mandrilar pode ser inserida através da haste para os tam. 10 – 20.

Instrução:

As peças sobresselentes n.º 319287 – 319288 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.

Descrição técnica

| | |
|-----------------|---------|
| d_8 | 45 mm |
| l_6 | 90 mm |
| Furo d_2 (H7) | 10 mm |
| l_7 | 95 mm |
| Rosca M | M22×1,5 |
| l_8 | 50 mm |
| Forma | E |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Tamanho VDI | VDI 40 |
| Código de cor da haste VDI | VDI 40 |
| Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI |