

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250022 16/09 |
| GTIN | 4045197781871 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Parafuso alavanca | 259018 6 |
| Conjunto de molas | 259044 5 |
| Código ISO do suporte | PCKNR/L 1616H09 |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 22 mm |
| Tamanho da placa | 9 mm |
| Alavanca articulada | 259015 9 |
| Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 09T3.. |
| Conjunto de pinos de mola | 259047 3 |
| Tamanho da haste | 16 mm |
| Calço | 259031 27 |
| Largura funcional L ₄ | 20 mm |
| Comprimento total L | 100 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | direita |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 75 grau |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Faceamento |
| Aplicação | Faceamento |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|---|-----------|
| Conjunto de molas 10 peças Tipo 5 | 259044 5 |
| Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3 | 259047 3 |
| Parafuso alavanca Tipo 6 | 259018 6 |
| Calço Tipo 27 | 259031 27 |
| Alavanca articulada Tipo 9 | 259015 9 |