

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	125 mm
Código ISO do suporte	PCKNR/L 2020K09
Tamanho da placa	9 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Alavanca articulada	259015 9
Calço	259031 27
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Tamanho da haste	20 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Conjunto de molas	259044 5
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Calço Tipo 27	259031 27