

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L	170 mm
Calço	259031 35
Código ISO do suporte	PCKNR/L 3232P16
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	34 mm
Tamanho da haste	32 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	40 mm
Conjunto de molas	259044 6
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Alavanca articulada	259015 12
Parafuso alavanca	259018 11
Tamanho da placa	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

### Acessórios

Calço Tipo 35	259031 35
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12