

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	PCKNR/L 3232P19
Largura funcional L ₄	40 mm
Conjunto de molas	259044 7
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Tamanho da placa	19 mm
Parafuso alavanca	259018 13
Tamanho da haste	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Calço	259031 36
Comprimento total L	170 mm
Alavanca articulada	259015 13
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Conjunto de molas10 peças Tipo 7	259044 7
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Calço Tipo 36	259031 36