

**Alicate de pressão com mordente inferior basculante, comprimento total: 250****Dados do pedido**

Número do pedido	708903 250
GTIN	3662424019845
Classe de artigo	73R

Descrição**Versão:**

Operação simples e segura. Abertura fácil e rápida com **interrutores de libertação** na pega inferior. Com uma grande faixa de aperto e uma grande profundidade de aperto, ajuste rápido de 5 vezes e ajuste fino adicional. Maxila inferior com inclinação profunda para fixação de perfis em U e angulares, tubos, etc. Garras de aperto serrilhadas e corpo de alicates de aço de mola particularmente estável. Alicates completamente niquelada.

Utilização:

Para fixação segura de perfis, material plano e tubos. Pressão de aperto ajustável até 10000 N.

Material:

Mordentes de aperto em aço cromo-molibdénio-vanádio; forjado.

Descrição técnica

Largura de aperto material angulado	50 mm
Comprimento do mordente	60 mm
comprimento total	250 mm
Largura de aperto material redondo	110 mm
Tipo de produto	Alicate de pressão